



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Kit de montagem sem ferramentas
-----------------------	---

## Físico

Comprimento do cabo	3,05 M
Cor	Preto
Profundidade	4,4 Cm
Altura	161,9 Cm
Peso net	5,57 Kg
Largura	5,6 Cm

## Entrada

Limites da corrente de entrada	16 A
Load Capacity	3680 VA
Frequência da rede	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

## Saída

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## Conformidades

Certificações do produto	CE VDE
--------------------------	-----------



## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	6,48 Kg
Pacote 1 Altura	213,4 Cm
Pacote 1 largura	15,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	12,7 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 <a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**