

Product data sheet

Characteristics

AP7555A

PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 22kW, 400V,
(6) C19 & (3) C13



by Schneider Electric

Price*: 1416.53 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Básico
Comprimento do cabo	1,8 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Kit de montagem sem ferramentas

Complementar

Tensão de entrada	400 V trifásico
Altura	92,7 Cm
Largura	5,5 Cm
Output voltage	230 V
Profundidade	8,8 Cm
Peso líquido	4,76 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Modo de montagem	Montado em bastidor
Número de unidade de bastidor	0U
Posição de montagem	Vertical
Acceptable Input Voltage	200...250 V
Max line current	32 A
Load Capacity	22000 VA
Frequência da rede	47...63 Hz
Number of power socket outlets	3 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	106,7 Cm
Package 1 Width	29,8 Cm
Package 1 Length	8,3 Cm
Package 1 Weight	6,247 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**