



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Básico
Comprimento do cabo	8,5 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack

Complementar

Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V
Altura	8,9 Cm
Largura	43,7 Cm
Output voltage	230 V
Profundidade	8,9 Cm
Peso líquido	4,1 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor
Número de unidade de bastidor	2U
Posição de montagem	Horizontal
Input current limits	32 A
Load Capacity	7360 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios
Number of power socket outlets	4 IEC 60309

Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]VDE
Temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,2 Cm
Package 1 Width	52,1 Cm
Package 1 Length	52,1 Cm
Package 1 Weight	4,99 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**