



by Schneider Electric

Price\*: 908.93 EUR



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	--

## Físico

Comprimento do cabo	8,53 M
Cor	Preto
Profundidade	8,9 Cm
Altura	8,9 Cm
Peso net	4,1 Kg
Largura	43,7 Cm

## Entrada

Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7360 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

## Saída

Number of power socket outlets	4 IEC 60309
--------------------------------	-------------

## Conformidades

Certificações do produto	CE VDE
--------------------------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. \*Prices are indicative



## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5 Kg
Pacote 1 Altura	15,2 Cm
Pacote 1 largura	52,1 Cm
Pacote 1 Comprimento	52,1 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 <a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**