

Product data sheet

Characteristics

AP7821B

PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 16A,
208/230V, (8) C13



by Schneider Electric

Price*: 719.20 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Suporte(S) de Retenção de Cabos Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	2,50 M
Profundidade	10,2 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	1,74 Kg
Largura	44,4 Cm

Entrada

[In] corrente nominal	16 A
Limites da corrente de entrada	20 A
Load Capacity	3300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL C-Tick CE CSA GOST UL na lista VCCI VDE
Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,92 Kg
Pacote 1 Altura	6,4 Cm
Pacote 1 largura	47 Cm
Pacote 1 Comprimento	33,7 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**