



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Medido
Comprimento do cabo	3,05 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Suporte(S) de Retenção de Cabos Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Kit de montagem sem ferramentas

Complementar

Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V
Altura	124,5 Cm
Largura	5,6 Cm
Output voltage	230 V
Profundidade	4,4 Cm
Peso líquido	3,07 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Modo de montagem	Montado em bastidor
Número de unidade de bastidor	0U
Posição de montagem	Vertical
Acceptable Input Voltage	200...250 V
Max line current	10 A
Load Capacity	2300 VA
Frequência da rede	47...63 Hz
Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13

Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,4 Cm
Package 1 Width	32,3 Cm
Package 1 Length	38,7 Cm
Package 1 Weight	3,98 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**