



by Schneider Electric

Price*: 1046.26 EUR



Visão geral

Apresentação	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	--

Físico

Comprimento do cabo	2,50 M
Cor	Preto
Profundidade	10,8 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	2,27 Kg
Largura	44,5 Cm

Entrada

[In] corrente nominal	16 A
Tensão admissível	200...240 V
Limites da corrente de entrada	20 A
Load Capacity	3680 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE CSA GOST IRAM MIC UL na lista VDE VCCI
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	3,45 Kg
Pacote 1 Altura	7 Cm
Pacote 1 largura	47 Cm
Pacote 1 Comprimento	34,3 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**