



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	--

Físico

Comprimento do cabo	3,05 M
Cor	Preto
Profundidade	11,4 Cm
Altura	8,9 Cm
Peso net	4,5 Kg
Largura	44,5 Cm

Entrada

Tensão admissível	220...240 V
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7360 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Conformidades

Certificações do produto	CE GOST IRAM MIC VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	6,55 Kg
Pacote 1 Altura	14 Cm
Pacote 1 largura	50,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	36,8 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**