



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Suporte(S) de Retenção de Cabos Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Kit de montagem sem ferramentas Manual do utilizador
-----------------------	--

Físico

Comprimento do cabo	3,05 M
Cor	Preto
Profundidade	4,4 Cm
Altura	124,5 Cm
Peso net	4,32 Kg
Largura	5,6 Cm

Entrada

Tensão admissível	200...240 V
Max line current	10 A
Limites da corrente de entrada	10 A
Load Capacity	2300 VA
Frequência da rede	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Conformidades

Certificações do produto	CE GOST IRAM VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,23 Kg
Pacote 1 Altura	213,4 Cm
Pacote 1 largura	15,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	12,7 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**