



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Comprimento do cabo	1,22 M
Número de cabos	6

Físico

Cor	Vermelho
Altura	24 Cm
Largura	7 Cm
Profundidade	4,5 Cm
Peso líquido	1,01 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Max line current	10 A
Input current limits	10 A

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	10 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C13
Comprimento do fio	1,22 M

Conformidade

Certificações de produtos	CCC[RETURN]PSE[RETURN]VDE
---------------------------	---------------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...70 °C
Humidade relativa	20...80 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...75 °C
Armazenamento Humidade relativa	20...80 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 Cm
Package 1 Width	4,5 Cm
Package 1 Length	7 Cm
Package 1 Weight	1,01 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**