



Visão geral

| | |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

Principal

| | |
|---------------------|--------|
| Comprimento do cabo | 1,22 M |
| Número de cabos | 6 |

Físico

| | |
|---------------------|--------------------|
| Cor | Azul |
| Altura | 24 Cm |
| Largura | 7 Cm |
| Profundidade | 4,5 Cm |
| Peso líquido | 1,01 Kg |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |

Entrada

| | |
|----------------------|------|
| Max line current | 10 A |
| Input current limits | 10 A |

Saída

| | |
|---|-----------------|
| Corrente máxima total de saída por fase | 10 A |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
| Comprimento do fio | 1,22 M |

Conformidade

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Certificações de produtos | CCC[RETURN]PSE[RETURN]VDE |
|---------------------------|---------------------------|

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Ambiental

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0...70 °C |
| Humidade relativa | 20...80 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -25...75 °C |
| Armazenamento Humidade relativa | 20...80 % |
| Altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 M |

Unidades de Embalagem

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24 Cm |
| Package 1 Width | 4,5 Cm |
| Package 1 Length | 7 Cm |
| Package 1 Weight | 1,01 Kg |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declarção REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declarção RoHS Da EU |
| Sem chumbo | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo. |
| Take-back | Take-back program available |

Garantia contratual

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**