



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C20
Comprimento do cabo	1,83 M
Número de cabos	6

## Físico

Cor	Azul
Altura	30 Cm
Largura	8 Cm
Profundidade	7 Cm
Peso líquido	2,16 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

## Entrada

Max line current	16 A
Input current limits	16 A

## Saída

Corrente máxima total de saída por fase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Comprimento do fio	1,83 M

## Conformidade

Certificações de produtos	CCC[RETURN]CSA[RETURN]PSE[RETURN]UL na lista[RETURN]VDE
---------------------------	---

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...75 °C
Humidade relativa	20...80 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...75 °C
Armazenamento Humidade relativa	20...80 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30 Cm
Package 1 Width	7 Cm
Package 1 Length	8 Cm
Package 1 Weight	2,16 Kg
SCC14	10731304285011

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**