



Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série Guia de segurança
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	4,6 Cm
Altura	179,1 Cm
Peso do Produto	5,73 Kg
Largura	5,6 Cm

Entrada

[In] corrente nominal	16 A
Acceptable Input Voltage	100...240 V
Input current limits	20 A
Load Capacity	3300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL PSE UL na lista VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 classe A ICES-003

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**