



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual do Utilizador Rack mounting brackets
-----------------------	--

Físico

Cor	Preto
Profundidade	13,2 Cm
Altura	3,7 Cm
Peso do Produto	1,18 Kg
Número de unidade de bastidor	1U
Largura	25 Cm

Entrada

Tensão de entrada	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V
Plug standard	IEC 60320 C14

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE TÜV UL na lista
Normas	EN 60950 FCC Parte 15 classe A



Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	10...90 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	10...90 %

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2 Kg
Pacote 1 Altura	10,2 Cm
Pacote 1 largura	52,1 Cm
Pacote 1 Comprimento	21,3 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**