



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Comprimento do cabo	4,57 M
Número de cabos	1
Compatibilidade de produtos	Fonte de alimentação ininterrupta (ups)

Físico

Cor	Preto
Altura	5,7 Cm
Largura	22,2 Cm
Profundidade	10,8 Cm
Peso líquido	0,2 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
Conector B	SUB-D 9 fêmea Sinal Inteligente
Conector A	RJ45 macho

Saída

Número de porta	1
-----------------	---

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,7 Cm
Package 1 Width	10,8 Cm
Package 1 Length	22,2 Cm
Package 1 Weight	0,2 Kg
SCC14	10731304310829

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**