



Visão geral

Apresentação	A StruxureWare Data Center Expert Basic inclui até 525 dispositivos e 15 câmaras de vigilância.
Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Geral

Equipamento fornecido	1 Chave de Licença para Vigilância de Nó Chave de licença para 25 Nodes CD com software Manual de instalação Aplicação do servidor Manual do utilizador
Sistema operativo	Janelas 7 Janelas 8 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional SP1 Windows XP Professional SP2
Capacidade de memória	1GB/160GB disponíveis para armazenamento de dados

Físico

Cor	Preto
Profundidade	38,1 Cm
Altura	4,4 Cm
Localização de montagem	Frontal
Peso net	9,55 Kg
Largura	48,3 Cm

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	10...35 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	5...90 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...60 °C
Altitude de armazenamento	0,00...9144,00 M
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %

Comunicações & Gestão

Tipo de rede de comunicação	RJ45 10/100/1000 Base-T
Protocolo da porta de comunicação	DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SSL TCP/IP

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	19,09 Kg
Pacote 1 Altura	30,5 Cm
Pacote 1 largura	62,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	88,9 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**