



Visão geral

Apresentação	A StruxureWare Data Center Expert Standard inclui até 2025 dispositivos e 125 câmaras de vigilância.
Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Geral

Equipamento fornecido	1 Chave de Licença para Vigilância de Nó Chave de licença para 25 Nodes CD com software Aplicação do servidor Manual do utilizador Manual de instalação
Sistema operativo	Janelas 7 Janelas 8 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional SP1 Windows XP Professional SP2
Capacidade de memória	2GB/250GB disponíveis para armazenamento de dados

Físico

Cor	Preto
Profundidade	48,3 Cm
Altura	4,4 Cm
Localização de montagem	Frontal
Peso net	9,55 Kg
Largura	48,3 Cm

Conformidades

Certificações do produto	Conformidade com TAA
--------------------------	----------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	10...35 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	5...90 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...60 °C
Altitude de armazenamento	0,00...9144,00 M
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %

Comunicações & Gestão

Tipo de rede de comunicação	RJ45 10/100/1000 Base-T
Protocolo da porta de comunicação	DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SSL TCP/IP

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	19,09 Kg
Pacote 1 Altura	30,5 Cm
Pacote 1 largura	62,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	88,9 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**