



Estado comercial

Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Básico
Comprimento do cabo	3,7 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Dispositivos de disjunção de montagem rack Kit de montagem sem ferramentas Manual do utilizador

Complementar

Tensão de entrada	100 V 120 V
Altura	61 Cm
Largura	4,2 Cm
Output voltage	120 V
Profundidade	4,4 Cm
Peso do produto	2,2 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	NEMA L5-20P
Modo de montagem	Montado em bastidor
Número de unidade de bastidor	0U
Posição de montagem	Vertical
[In] corrente nominal	16 A
Tensão admissível	90...132 V
Max line current	20 A
Limites da corrente de entrada	20 A
Load Capacity	1920 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of power socket outlets	14 NEMA 5-15R

Ambiente

Certificações de produtos	Listado em cUL[RETURN]CSA[RETURN]UL na lista
Temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	64,8 Cm
Package 1 Width	15,2 Cm
Package 1 Length	17,8 Cm
Package 1 Weight	2,92 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Lead free	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**