



by Schneider Electric

Price*: 379.47 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Kit de montagem sem ferramentas
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	1,98 M
Cor	Preto
Profundidade	4,4 Cm
Altura	61 Cm
Peso net	2 Kg
Largura	4,4 Cm

Entrada

Tensão admissível	100...240 V
Limites da corrente de entrada	10 A
Load Capacity	2300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Tensão de entrada	120 V 200 V 208 V 230 V 240 V

Saída

Number of power socket outlets	15 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE GOST Queensland Austrália UL na lista VDE
--------------------------	--



Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,73 Kg
Pacote 1 Altura	64,8 Cm
Pacote 1 largura	17,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	15,2 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**