



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Equipamento fornecido	CD com software Sensor de Temperatura Manual do utilizador
-----------------------	--

Físico

Altura	3,81 Cm
Largura	12,1 Cm
Profundidade	10,8 Cm
Peso líquido	0,14 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Conformidade

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A ICES-003
Certificações de produtos	AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A[RETURN]GOST[RETURN]VCCI Classe A

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...65 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Comunicações e Gestão

Autenticação	Radius
--------------	--------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 Cm
Package 1 Width	23,500 Cm
Package 1 Length	16,200 Cm
Package 1 Weight	586,000 G
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,000 Cm
Package 2 Width	30,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	2,000 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**