



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Físico

Conector B	SUB-D 9 macho Sinal Inteligente
Comprimento do cabo	4,57 M
Conector A	SUB-D 9 fêmea Sinal Inteligente
Localização de montagem montagem	Frontal
Peso do Produto	0,45 Kg

Saída

Número de porta	1
-----------------	---


Ambiente

Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00... 15240,00 M
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,45 Kg
Pacote 1 Altura	22,9 Cm
Pacote 1 largura	10,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	5,1 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contratual

Garantia

2 anos para reparação ou substituição

Product Life Status : **Comercializado**