



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Físico

Conector B	SUB-D 9 macho Serial Straight Through
Comprimento do cabo	4,57 M
Conector A	SUB-D 9 fêmea Serial Straight Through
Localização de montagem montagem	Frontal
Peso do Produto	0,45 Kg

## Ambiente

Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,45 Kg
Pacote 1 Altura	22,9 Cm
Pacote 1 largura	10,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	5,1 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

## Garantia contratual

Garantia

2 anos para reparação ou substituição

Product Life Status : **Comercializado**