



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Físico

Conector B	SUB-D 9 macho Sinal Simples
Altura	3,8 Cm
Conector A	SUB-D 9 macho Sinal Simples
Profundidade	15,2 Cm
Peso do Produto	0,36 Kg
Largura	17,8 Cm

### Saída

Número de porta	1
-----------------	---

### Ambiente

Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...50000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,45 Kg
Pacote 1 Altura	5,1 Cm
Pacote 1 largura	23,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	16,5 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**