



by Schneider Electric

Price*: 45.87 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Comprimento do cabo	2,50 M
Número de cabos	1

Físico

Cor	Preto
Altura	3,8 Cm
Largura	7,6 Cm
Profundidade	20,3 Cm
Peso líquido	0,23 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Acceptable Input Voltage	90...250 V
Max line current	10 A
Input current limits	10 A

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	10 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C13
Tipo de protecção	Without circuit breaker

Conformidade

Certificações de produtos	CSA[RETURN]UL na lista[RETURN]VDE
---------------------------	-----------------------------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,1 Cm
Package 1 Width	10,2 Cm
Package 1 Length	20,3 Cm
Package 1 Weight	0,3 Kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	25 Cm
Package 2 Width	35 Cm
Package 2 Length	56 Cm
Package 2 Weight	9,1 Kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	25
Package 3 Height	143,99 Cm
Package 3 Width	100 Cm
Package 3 Length	120 Cm
Package 3 Weight	9,1 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**