



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C20
Comprimento do cabo	1,98 M
Número de cabos	1

Físico

Cor	Preto
Peso líquido	0,36 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Max line current	10 A
------------------	------

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	10 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C13

Conformidade

Certificações de produtos	UL na lista
---------------------------	-------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 Cm
Package 1 Width	10,2 Cm
Package 1 Length	10,2 Cm
Package 1 Weight	0,459 Kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	23 Cm

Package 2 Width	33 Cm
Package 2 Length	52,5 Cm
Package 2 Weight	5,5 Kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	143,99 Cm
Package 3 Width	100 Cm
Package 3 Length	120 Cm
Package 3 Weight	5,5 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**