



Visão geral

Apresentação	Rack PDU power cords for a variety of IT equipment. The output and input connections are C19 to C20. The cord length is 4.5m. The Nominal Output Voltage is 230V.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Output voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Comprimento do cabo	4,57 M
Número de cabos	1

Físico

Cor	Preto
Peso líquido	1,59 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Acceptable Input Voltage	200...240 V
Input current limits	16 A

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19

Conformidade

Certificações de produtos	VDE
---------------------------	-----

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	57,2 Cm
Package 1 Width	11,4 Cm
Package 1 Length	47 Cm
Package 1 Weight	1,82 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**