



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Tabuleiro ou compartimento de baterias metálico Embalagem reutilizável Manual de instalação
-----------------------	--

Físico

Profundidade	57,2 Cm
Altura	10,8 Cm
Peso do Produto	24,55 Kg
Largura	16,5 Cm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Baterias e autonomia

Ranhuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Battery voltage	48V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Informações adicionais	The SUA48RMXLBP3U requires two(2) APCRBC105..
Quantidade de RBC™	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	26,36 Kg
Pacote 1 Altura	27,9 Cm
Pacote 1 largura	31,1 Cm
Pacote 1 Comprimento	73,7 Cm
Número de unidades no pacote 3	16

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**