



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tipo de produto ou componente	Replacement battery cartridge
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Manual de instalação

### Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Battery voltage	12 V
Quantidade de RBC#153;	1

### Físico

Cor	Preto
Altura	4,8 Cm
Largura	10,2 Cm
Profundidade	14 Cm
Peso líquido	2,5 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
USB compatible	No

### Saída

Capacidade da bateria	6 Ah
-----------------------	------

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...40 °C
Altitude de armazenamento	0,0000000000...3048,0000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,9 Cm
Package 1 Width	17,5 Cm
Package 1 Length	21,3 Cm
Package 1 Weight	2,77 Kg
SCC14	10731304244407

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**