



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tipo de produto ou componente	Replacement battery cartridge
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Manual de instalação Embalagem reutilizável

### Pilhas e tempo de funcionamento

Disposição das baterias	Bateria interna
Blocos de baterias por "string"	4
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem de dispositivos	Pack de bateria fechado
Battery voltage	48V
Quantidade de RBC&#153;	1

### Físico

Cor	Preto
Altura	8,3 Cm
Largura	16,5 Cm
Profundidade	41,9 Cm
Peso líquido	10,82 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,000000000...15240,000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19 Cm
Package 1 Width	29,2 Cm
Package 1 Length	54,6 Cm
Package 1 Weight	11,73 Kg
SCC14	731304281689

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Comercializado**