



### Visão geral

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

### Geral

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Equipamento fornecido | Todos os conectores necessários<br>Guia de reciclagem de baterias<br>Manual de instalação<br>Embalagem reutilizável |
|-----------------------|---|

### Físico

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Cor             | Preto    |
| Profundidade    | 41,9 Cm  |
| Altura          | 8,3 Cm   |
| Peso do Produto | 10,82 Kg |
| Largura         | 16,5 Cm  |

### Ambiente

|  |                   |
|--|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...40 °C         |
| Altitude de Funcionamento                  | 0...10000 ft      |
| Humidade relativa                          | 0...95 %          |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -15...45 °C       |
| Altitude de armazenamento                  | 0,00...15240,00 M |
| Humidade relativa de armazenamento         | 0...95 %          |

### Baterias e autonomia

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Disposição das baterias         | Bateria interna         |
| Blocos de baterias por "string" | 4                       |
| Ranuras da bateria vazias       | 0                       |
| Baterias pré-instaladas         | 0                       |
| Montagem do dispositivo         | Pack de bateria fechado |
| Battery voltage                 | 48V                     |
| Tipo de bateria                 | Bateria de chumbo-ácido |
| Quantidade de RBC&#153;         | 1                       |

### Unidades de embalagem

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Peso da embalagem (Lbs)        | 11,73 Kg     |
| Pacote 1 Altura                | 19 Cm        |
| Pacote 1 largura               | 29,2 Cm      |
| Pacote 1 Comprimento           | 54,6 Cm      |
| SCC14                          | 731304281689 |
| Número de unidades no pacote 3 | 24           |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium  |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declarção REACH</a>  |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a> |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>  |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>  |

### Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|

Product Life Status : **Comercializado**