



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	41,9 Cm
Altura	8,9 Cm
Peso do Produto	10,45 Kg
Largura	16,5 Cm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Baterias e autonomia

Disposição das baterias	Bateria interna
Ranhuradas da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Battery voltage	48V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	11,36 Kg
Pacote 1 Altura	19 Cm
Pacote 1 largura	29,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	54,6 Cm
SCC14	731304281696
Número de unidades no pacote 3	24

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**