



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Manual de instalação Embalagem reutilizável
-----------------------	---

Físico

Profundidade	58,4 Cm
Altura	7,6 Cm
Peso do Produto	22,27 Kg
Largura	20,3 Cm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Baterias e autonomia

Blocos de baterias por "string"	10
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Battery voltage	120 V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC#153;	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	25,18 Kg
Pacote 1 Altura	22,8 Cm
Pacote 1 largura	39,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	76,1 Cm
SCC14	731304282679
Número de unidades no pacote 3	12

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**