



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação
-----------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	57 Cm
Altura	19,7 Cm
Peso do Produto	15,29 Kg
Largura	31 Cm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % non-condensing
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	Sem condensação 0...95 %

Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	17,55 Kg
Pacote 1 Altura	20,3 Cm
Pacote 1 largura	34,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	63,5 Cm
Número de unidades no pacote 3	12

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Energy Star	ENERGY STAR UPS V1.0 (EUA)
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**