



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação
-----------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	6,5 Cm
Altura	10,5 Cm
Peso do Produto	3 Kg
Largura	15,1 Cm

Entrada

Tensão de entrada	12 V DC
-------------------	---------

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % non-condensing
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	Sem condensação 0...95 %

Baterias e autonomia

Ranhas da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC#153;	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	3,5 Kg
Pacote 1 Altura	8,9 Cm
Pacote 1 largura	17,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	21,3 Cm
SCC14	10731304346866
Número de unidades no pacote 3	240

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**