



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação
-----------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	20,3 Cm
Altura	7,6 Cm
Peso do Produto	5,2 Kg
Largura	15,2 Cm

Entrada

Tensão de entrada	12 V DC
-------------------	---------

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % sem condensação
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 % Sem condensação

Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC#165;	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,53 Kg
Pacote 1 Altura	14,6 Cm
Pacote 1 largura	23,4 Cm
Pacote 1 Comprimento	27,5 Cm
SCC14	10731304346873

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**