



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	12 V DC
Tipo de produto ou componente	Replacement battery cartridge
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual de instalação

Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Quantidade de RBC™	1

Físico

Cor	Preto
Altura	7,6 Cm
Largura	15,2 Cm
Profundidade	20,3 Cm
Peso líquido	5,59 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-5...45 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,6 Cm
Package 1 Width	27,5 Cm
Package 1 Length	23,4 Cm

Package 1 Weight	5,83 Kg
SCC14	10731304346880

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano (apenas peças)
----------	----------------------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	-----------------------