



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tensão de entrada	12 V
Tipo de produto ou componente	Replacement battery cartridge
Output voltage	12 V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual do utilizador

### Pilhas e tempo de funcionamento

Disposição das baterias	Bateria interna
Blocos de baterias por "string"	6
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem de dispositivos	Incorporado
Battery voltage	12 V
Quantidade de RBC#153;	1

### Físico

Cor	Preto
Altura	151 Mm
Largura	99 Mm
Profundidade	65 Mm
Peso líquido	2,68 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

### Saída

Capacidade da bateria	9 Ah
-----------------------	------

### Conformidade

Certificações de produtos	UL 1778 5th edition
Normas	5.ª edição UL 1778

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...85 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...50 °C
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,5 Cm
Package 1 Width	39,5 Cm
Package 1 Length	49,5 Cm
Package 1 Weight	18 Kg
SCC14	50731304427198

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Comercializado**