



by Schneider Electric

Price*: 1497.11 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de PDU	Switched
Comprimento do cabo	3,05 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Guia de segurança

Complementar

Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V
Altura	182,9 Cm
Largura	5,6 Cm
Profundidade	4,6 Cm
Peso líquido	7,34 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP Redfish
Acceptable Input Voltage	220...240 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	7400 VA
Frequência da rede	50/60 Hz

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
Tipo de rede de comunicação	10/100/1000BASE-T

Ambiente

Certificações de produtos	VDE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	204 Cm
Package 1 Width	12,4 Cm
Package 1 Length	16,5 Cm
Package 1 Weight	9,95 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**