



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Cor	Preto
Tipo de PDU	Switched
Comprimento do cabo	1,83 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Guia de segurança

## Complementar

Tensão de entrada	400 V trifásico
Altura	179,2 Cm
Largura	5,5 Cm
Output voltage	230 V
Profundidade	4,6 Cm
Peso líquido	7 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP Redfish
[In] corrente nominal	16 A
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	11000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
Tipo de rede de comunicação	10/100/1000BASE-T

## Ambiente

Certificações de produtos	Listado em cUL[RETURN]FCC part 15 class A[RETURN]UL na lista[RETURN]V-DE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	200,2 Cm
Package 1 Width	11,4 Cm
Package 1 Length	16,5 Cm
Package 1 Weight	8,95 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 <a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 <a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	 <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	 <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**