

# AR3107SP

Armário NetShelter SX 48U com 600mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques



## Visão geral

Apresentação	Armário NetShelter SX e sistema de embalagem desenvolvido para integrar, transportar, descarregar e implementar até 2000 lbs (907 kg) de equipamento de TI. O armário está associado a uma paleta amortecedora de impactos, rampa de descarga e caixa resistente a impactos. O sistema foi concebido, testado e aprovado para o transporte seguro de sistemas totalmente convergidos, possuindo certificação equivalente à de Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing System (UCS).
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas

## Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
Número de unidade de bastidor	48U
Equipamento fornecido	Peças de ligação CD de Documentação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais

## Físico

Altura	225,8 Cm
Largura	60 Cm
Profundidade	107 Cm
Peso líquido	138,23 Kg
Cor	Preto
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	91,49 Cm
Minimum mounting depth	19,1 Cm
Rack width	19"

Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Carga admissível permanente	1020,6 Kg dinâmico 1701,0 Kg estático

## Conformidade

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	245,1 Cm
Package 1 Width	132,1 Cm
Package 1 Length	110,5 Cm
Package 1 Weight	240,86 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**