

AR3300

Armário NetShelter SX 42U com 600mm de
Largura x 1200mm de Profundidade com
Lados, em Preto



Visão geral

Apresentação	Armário TI universal fundo para servidores de baixa a média densidade e aplicações de rede, que requerem espaço livre adicional para o equipamento ou mais espaço desimpedido para facilitar o acesso na parte traseira do armário. Largura compacta para otimizar o espaço do centro de dados. Altura de 42U para uma passagem fácil pelas portas.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais
-----------------------	--

Físico

Profundidade de montagem máxima	104,8 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Minimum mounting depth	19,1 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	120 Cm
Rack width	19"
Altura	199,1 Cm
Peso net	134,09 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático
Largura	60 Cm




Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	149,09 Kg
Pacote 1 Altura	211,8 Cm
Pacote 1 largura	75,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	133,4 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**