

AR3340G

Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Cinzento RAL7035



Estado comercial

Aviso de fim de venda : MAR 18, 2022

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	O armário de integração em rede NetShelter SX veio expandir a linha superior de armários para TI da Schneider Electric, com suporte aperfeiçoado para aplicações de integração em rede de alta densidade. Os gestores de cabos de alta densidade integrados e a parte superior de acesso melhorado aos cabos providenciam suporte para grandes feixes de cabos. Quando combinada com o Kit de Condutas de Fluxo de Ar Lateral, a Estrutura de Integração em Rede assegura o isolamento completo de admissão de ar frio e do ar de exaustão quente para grandes comutadores e diretores SAN.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
Número de unidade de bastidor	42U
Equipamento fornecido	Peças de ligação CD de Documentação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais Manual do utilizador Gestores de cabos verticais

Físico

Altura	199,1 Cm
Largura	75 Cm
Profundidade	120 Cm
Peso líquido	161,36 Kg
Cor	Cinzento
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	95,89 Cm
Minimum mounting depth	27,94 Cm

Rack width	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático

Conformidade

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	211,8 Cm
Package 1 Width	85,09 Cm
Package 1 Length	132,08 Cm
Package 1 Weight	182,796 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**