



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais
-----------------------	--

## Físico

Profundidade de montagem máxima	104,8 Cm
Número de unidade de bastidor	45U
Profundidade de montagem mínima	26,19 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	120 Cm
Largura do Bastidor	19"
Altura	212,4 Cm
Peso do Produto	169 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dynamic 1700,97 Kg estático
Largura	75 Cm

## Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	188,4 Kg
Pacote 1 Altura	224 Cm
Pacote 1 largura	85 Cm
Pacote 1 Comprimento	133,4 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

### Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**