



### Visão geral

Apresentação	O Netshelter CX Mini foi concebido especificamente para alojar uma instalação de TI completa de um pequeno escritório composto por um ou dois servidores, hardware de rede e dispositivos periféricos. Combina a redução do ruído extremo e a capacidade térmica moderada, com fiabilidade excepcional e uma especificação plug-and-play, tudo incluído. Concebido para aceitar os servidores de factor de forma da torre, o Mini CX também pode ser convertido para aceitar os servidores de factor de forma em bastidor utilizando um kit de conversão de montagem em bastidor de 12U (AR4000MV12U). O bastidor EIA resultante é de 600 mm/23,6 polegadas de profundidade.
Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega

### Geral

Equipamento fornecido	Frisos com escova Porta Tecla(S) Porta bloqueável Rodízios tipo escritório Ficha de alimentação com (3) e tomadas IEC 2 x Ventoinhas Painel traseiro bloqueável, amovível Isolamento acústico Desembalar folha
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Físico

Comprimento do cabo	0,61 M
Profundidade de montagem máxima	70 Cm
Cor	Preto
Profundidade	93 Cm
Altura	72 Cm
Peso do Produto	75 Kg
Largura	69 Cm

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	NEMA 5-15P IEC 60320 C14
Tensão de entrada	100 V 120 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V

## Conformidades

Certificações do produto	Conformidade com TAA
--------------------------	----------------------

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	80 Kg
Pacote 1 Altura	75 Cm
Pacote 1 largura	74 Cm
Pacote 1 Comprimento	98 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

## Garantia contratual

Garantia	2 anos (defeito de fabrico)
----------	-----------------------------

Product Life Status : **Comercializado**