



## Visão geral

Apresentação	NetShelter CX Enclosure with integrated cooling and noise dampening is ideal for office environments. The cabinet is paired with a shock absorbing pallet, unloading ramp and impact resistant shell. The system has been engineered, tested and approved for secure shipment of fully converged systems such as being certified with Cisco® for pre-racking and shipping Cisco Unified Computing System (UCS).
Prazo de entrega	Envio habitual em 8 semanas

## Geral

Equipamento fornecido	Tecla(S) Leveling feet Rampas de palete Embalagem reutilizável Desembalar folha
-----------------------	---

## Físico

Profundidade de montagem máxima	86,21 Cm
Número de unidade de bastidor	24U
Cor	Cinzeno Oak
Profundidade	113 Cm
Largura do Bastidor	19"
Altura	127,5 Cm
Peso do Produto	172 Kg
Carga admissível permanente	362,87 Kg dinâmico 803,31 Kg estático
Largura	75 Cm

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 60320 C14
Tensão de entrada	100 V 110 V 115 V 120 V 127 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V

## Conformidades

Certificações do produto	WEEE
Normas	EIA-310D UL 2416

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	248 Kg
Pacote 1 Altura	155 Cm
Pacote 1 largura	100 Cm
Pacote 1 Comprimento	130 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

## Garantia contratual

Garantia	2 anos (defeito de fabrico)
----------	-----------------------------

Product Life Status : **Comercializado**