

# Product data sheet

## Characteristics

# BE1050G2-GR

APC Back-UPS, 1050VA/600W Montagem no chão/na parede, 230V, 8x tomadas Schuko CEE 7/3, porta USB tipo A+C, bateria substituível pelo utilizador



by Schneider Electric



Price\*: 171.43 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tensão de entrada	230 V
Outras Tensões de Entrada	220 V
Output voltage	230 V
Outras Tensões de Saída	220 V
Potência nominal em W	600 W
Potência nominal em VA	1050 VA
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Output connection type	6 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual do utilizador

### Pilhas e tempo de funcionamento

Alimentação da baterias (Watts)	7 W rated
Battery power in VAH	80 VAh runtime

### Geral

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. \*Prices are indicative

## Físico

Altura	12 Cm
Largura	13 Cm
Profundidade	36,5 Cm
Peso do produto	4 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

## Entrada

Frequência da rede	47...63 Hz
Limites da tensão de entrada	180...266 V
Corrente máxima de entrada por fase	6 A
Capacidade de corrente de comutação	10 A

## Saída

Potência máxima configurável (Watts)	600 W
Frequência de saída   ( sincronizada com a rede)	47...63 Hz sincronizada com a rede 50/60 Hz +/- 1 Hz não sincronizada
Topologia	Em modo de espera
Forma de onda	Onda pseudo-sinusoidal
Eficiência	80 % carga total)
Graph start point	40
Maximum configurable power in VA	1050 VA

## Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 100000 Euros

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...90 %
Altitude de funcionamento	0...3000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...4572,0000000000 M
Nível acústico	45 dBA

## Comunicações e Gestão

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Painel de control	Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : e indicadores de sobrecarga

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19 Cm
Package 1 Width	44,1 Cm
Package 1 Length	18,6 Cm
Package 1 Weight	4,4 Kg
SCC14	10731304738272

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**