



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	24 V DC
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Output voltage	24 V DC
Potência nominal em W	240 W
Ligações - terminais	1 2 pins

Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	Sistema de bateria externo
Battery voltage	24 V

Geral

Number of power module	1
Equipamento fornecido	Manual do utilizador

Físico

Cor	Metal cinzento
Altura	129 Mm
Largura	40 Mm
Profundidade	119 Mm
Peso do produto	0,5 Kg
Modo de montagem	DIN rail mount
Posição de montagem	Horizontal

Entrada

Number of input connectors	1 bloco de terminais 2-wire
Limites da tensão de entrada	21,6 0,280,8 .. V 24 V DC
Corrente máxima de entrada por fase	10 A
Tipo de protecção de entrada	Fusível integrado (não permutável) Protegido contra curtos-circuitos Contra polaridade inversa

Saída

Forma de onda	DC
Funcionamento em Sobrecarga	60 segundos @ 130% e 30 segundos @145%
Eficiência	95 %
Corrente de saída máxima	10 A

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]TÜV
Normas	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-15...50 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...70 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0...3000 M
Nível acústico	40 dB
Grau de proteção IP	IP20

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	190 Mm
Package 1 Width	57 Mm
Package 1 Length	188 Mm
Package 1 Weight	0,7 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaración REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaración RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 Years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Comercializado**