



## Estado comercial

Aviso de fim de venda : SET 26, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em stock

## Principal

Comprimento do cabo 13,11 M  
Equipamento fornecido Manual de instalação  
Manual do utilizador  
Compatibilidade de produtos Painel de ligações

## Físico

Cor Cinzento  
Altura 8,4 Cm  
Largura 38,9 Cm  
Profundidade 40,6 Cm  
Peso líquido 2,73 Kg  
Local de montagem Frontal  
Modo de montagem Not rack-mountable  
Conector B RJ45 fêmea Cat Cat 5e Straight Through  
Conector A RJ45 fêmea Cat Cat 5e Straight Through

## Saída

Número de porta 6

## Conformidade

Certificações de produtos ETL[RETURN]Conformidade com TAA[RETURN]reconhecido por UL

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,4 Cm
Package 1 Width	40,6 Cm
Package 1 Length	38,9 Cm
Package 1 Weight	2,95 Kg
SCC14	10731304231759

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**