



### Estado comercial

Aviso de fim de venda : SET 30, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Comprimento do cabo	9,45 M
Equipamento fornecido	Manual do utilizador
Compatibilidade de produtos	Painel de ligações

### Físico

Cor	Preto
Altura	11,4 Cm
Largura	34,3 Cm
Profundidade	34,3 Cm
Peso líquido	3,36 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
Conector B	RJ45 fêmea Cat Cat 6 Straight Through
Conector A	RJ45 fêmea Cat Cat 6 Straight Through

### Saída

Número de porta	6
-----------------	---

### Conformidade

Certificações de produtos	Conformidade com TAA[RETURN]UL na lista[RETURN]reconhecido por UL
---------------------------	-------------------------------------------------------------------

### Ambiental

Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Temperatura do ar ambiente para operação	-15...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,4 Cm
Package 1 Width	34,3 Cm
Package 1 Length	34,3 Cm
Package 1 Weight	3,8 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**