



Estado comercial

Aviso de fim de venda : SET 30, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Comprimento do cabo	10,06 M
Equipamento fornecido	Manual do utilizador
Compatibilidade de produtos	Painel de ligações

Físico

Cor	Preto
Altura	11,4 Cm
Largura	34,3 Cm
Profundidade	34,3 Cm
Peso líquido	3,56 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
Conector B	RJ45 fêmea Cat Cat 6 Straight Through
Conector A	RJ45 fêmea Cat Cat 6 Straight Through

Saída

Número de porta	6
-----------------	---

Conformidade

Certificações de produtos	Conformidade com TAA[RETURN]UL na lista[RETURN]reconhecido por UL
---------------------------	-------------------------------------------------------------------

Ambiental

Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Temperatura do ar ambiente para operação	-15...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,4 Cm
Package 1 Width	34,3 Cm
Package 1 Length	34,3 Cm
Package 1 Weight	4 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**